

Garant**Mandril de contracción térmica con orificio para conducto de refrigeración,
PSC 32 corto, Ø de sujeción D1: 10mm****Datos de pedido**

Número de pedido	308559 10
GTIN	4067263110064
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.**

Con canales de refrigeración y roscas que se pueden cerrar. La rosca exterior e interior corresponde al tamaño.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con tolerancia de mango h6.

Partes opcionales:

Prolongación para cono de contracción térmica n.º 302410 – 302416. Aparatos de contracción n.º 354210 – 354400.

Juego de tornillos de compensación n.º 309906 tam. 180.

Descripción técnica

Ø exterior D	32 mm
Longitud de voladizo medida A	70 mm
Ø de sujeción D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
Perforación para conducto de refrigeración	se puede cerrar

Adaptador	PSC 32 corto
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandril de contracción térmica