

**Garant****Soporte de corte atornillado, cilíndrico, PSC 63, Tamaño de rosca M: M16X50****Datos de pedido**

Número de pedido	308553 M16X50
GTIN	4067263110118
Clase de artículo	31A

**Descripción****Ejecución:**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.**

**Aplicación:**

Para el asiento de fresas con rosca.

**Descripción técnica**

Rosca M	M16×50
Longitud útil L <sub>1</sub>	50 mm
Ø exterior D	29 mm
Ø de la perforación D <sub>1</sub>	17 mm
Longitud de voladizo medida A	74,5 mm
Adaptador	PSC 63
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm

Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca