

Garant**Soporte de corte atornillado, cilíndrico, PSC 63, Tamaño de rosca M: M12X50****Datos de pedido**

Número de pedido	308553 M12X50
GTIN	4067263110101
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.**

Aplicación:

Para el asiento de fresas con rosca.

Descripción técnica

Ø de la perforación D ₁	12,5 mm
Longitud útil L ₁	50 mm
Longitud de voladizo medida A	74,5 mm
Rosca M	M12×50
Ø exterior D	21 mm
Adaptador	PSC 63
Norma asiento	ISO 26623-1
Refrigeración interior	sí
Precisión de concentricidad	≤ 3 µm

Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Conos para fresa con rosca