

Garant**Mandril de sujeción plano con perforaciones para conducto de refrigeración, PSC 40 corto, Ø de sujeción D1: 6mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 308497 6 |
| GTIN | 4067263110149 |
| Clase de artículo | 31A |

Descripción**Ejecución:**

- Con RFID/perforación Balluffchip.
- Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
- Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con superficie arrastre lateral según DIN 1835 forma B y DIN 6535 forma HB.

Partes opcionales:

Tubo de refrigerante n.º 309885. Llave de vaso n.º 309893.

Nota:

Reducción adecuada de PSC 63 a PSC 40 o PSC 50 n.º 318892.

Conos reductores adecuados de SK 40 o HSK 63 a PSC32, PSC 40 o PSC 50 a petición.

Conos reductores adecuados de SK 50 o HSK 100 a PSC 63 o PSC 80 a petición.

Prolongaciones adecuadas en el n.º 318894.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|-------|
| Ø de sujeción D ₁ | 6 mm |
| Longitud de voladizo medida A | 50 mm |
| Ø exterior D | 25 mm |

| | |
|---|---------------------------|
| Adaptador | PSC 40 corto |
| Norma asiento | ISO 26623-1 |
| Refrigeración interior | sí |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm |
| Precisión de concentricidad | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Estrategia de arranque de virutas | HSC |
| Tipo de producto | Mandril de sujeción plano |