

Garant**Portapinzas de sujeción ER, HSK-E 50 corto, para el tamaño de pinzas de sujeción ER: 11****Datos de pedido**

Número de pedido	305155 11
GTIN	4067263110279
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- Todos los vástagos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).
- Paso perforado (sin tornillo de ajuste).
- Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Aplicación:

Para sujeción de herramientas con mango cilíndrico en pinzas de sujeción ER según DIN 6499 – forma A y B.

Suministro:

Incluye tuerca de apriete High-Speed con revestimiento.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.º 309880, llave de vaso n.º 309890, pinzas de sujeción ER n.º 308881 – 309434, llave de apriete ER n.º 309680 o 613300.

Nota:

Sin RFID/perforación Balluffchip.

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	60 mm
Ø exterior D	19 mm
Gama de sujeción	0,5 - 7 mm

Para pinzas de sujeción ER	11
Adaptador	HSK-E 50 corto
Norma asiento	DIN 69893
Norma asiento	ISO 12164-1
Norma asiento	DIN 69882-6
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25000 rpm
Precisión de concentricidad	$\leq 3 \mu\text{m}$
Estrategia de arranque de virutas	HSC
Tipo de producto	Portapinzas de sujeción