



Alicates de punta para electrónica acodados en ángulo de 45°, Longitud total: 145mm



Datos de pedido

Número de pedido	727193 145
GTIN	4003773039396
Clase de artículo	73F

Descripción

Ejecución:

Pulido especular, por ello sin interferencias en el circuito de conmutación debido a piezas de cromo desprendidas. Articulación de precisión empotrada. Resorte doble con poca fricción para una apertura suave y uniforme. Superficies prensoras rectificadas lisas. Cantos desbarbados con precisión.

Mangos con envoltura de varios componentes.

Aplicación:

Para trabajos de montaje de precisión, p. ej. en electrónica y mecánica de precisión.

Norma:

DIN ISO 9655

Material:

Acero para rodamientos de bolas, templado en aceite.

Nota:

Otros modelos disponibles a petición.

Descripción técnica

Longitud total	145 mm
Long. de mord.	35 mm
Anchura de cabeza	12 mm
Forma tipo boca	Terminadas en punta, acodadas en ángulo de 45°

Norma	DIN ISO 9655
Versión mordaza	interior rectificado liso
Mango	Funda de varios componentes
Material	Acero para rodamientos de bolas
Superficie	con pulido especular
con muelle de abertura	sí
Tipo de producto	Alicates de boca redonda plana