

**Estación de soldadura, Denominación del fabricante: ICON1MK2****Datos de pedido**

Número de pedido	082301 ICON1MK2
GTIN	4003008153699
Clase de artículo	04K

**Descripción****Ejecución:**

Estaciones de soldadura con regulación de temperatura, con elemento calentador PTC de cerámica y cabezales de soldadura duraderos con calentamiento interior Ersadur (detección exacta de la temperatura). Estación de soldadura multifuncional de alto rendimiento, ajustable mediante tarjeta de memoria microSD. Gestión inteligente de la energía para herramientas conectadas. Operación intuitiva de un solo toque y gran pantalla multifunción. La estación cumple con los requisitos de ESD. Control de temperatura con gestión dinámica de la energía.

**Aplicación:**

Para todas las tareas de soldadura en electrónica y electrotécnica.

**Descripción técnica**

Peso sin cable de alimentación	3 kg
Longitud	175 mm
Altura	105 mm
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tensión nominal	230 V
Consumo de potencia	80 W
Anchura	150 mm
Suministro de energía	Alimentado en la red

Intervalo de temperatura del cabezal de soldadura	50 - 450 °C
Frecuencia de red	50 Hz
Tipo de producto	Estación de soldadura