

**Estación de soldadura, Denominación del fabricante: PICOMK2****Datos de pedido**

Número de pedido	082301 PICOMK2
GTIN	4003008089288
Clase de artículo	04K

Descripción**Ejecución:**

Estaciones de soldadura con regulación de temperatura, con elemento calentador PTC de cerámica y cabezales de soldadura duraderos con calentamiento interior Ersadur (detección exacta de la temperatura). Sistema de manejo fácil en i-CON PICO, para principiantes. Aplicación universal. Superficie de apoyo mínima y funciones inteligentes, ajustable mediante una tarjeta Micro-SD.

Aplicación:

Para todas las tareas de soldadura en electrónica y electrotécnica.

Descripción técnica

Tiempo de calentamiento a 280 °C	9 s
Tensión de red	240 V
propiedad electrostática	EGB/ESD
Suministro de energía	Alimentado en la red
Longitud	145 mm
Frecuencia de red	50 Hz
Peso del soldador sin cable de alimentación	30 g
Intervalo de temperatura del cabezal de soldadura	150 - 450 °C

Altura	103 mm
Anchura	80 mm
Consumo de potencia	80 W
Tipo de producto	Estación de soldadura