



Lámpara de trabajo de LED con batería, Tipo: 205



Datos de pedido

Número de pedido	081567 205
GTIN	4067263110804
Clase de artículo	02A

Descripción

Ejecución:

Lámpara de trabajo de LED con batería con 2 niveles de luminosidad y foco (100 lúmenes). Con gancho para colgar, soporte plegable y puerto de carga USB-C.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Incluye cable del cargador.

Descripción técnica

Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Cantidad de baterías contenidas	1
Duración ilumin.	3 - 6,5 h
Peso	201 g
Bombilla	Módulo LED

Hoja de datos

Corriente de alumbrado	350 lm
Clase de protección IP	IP 65
Color luz	blanco frío
Tipo batería	Ion de litio
Corriente de alumbrado nivel 2	150 lm
Longitud total	205 mm
Tipo de producto	Lámpara de trabajo