

Garant**Adaptador, SK 50, ABS® Ø d: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	238440 40
GTIN	4067263110941
Clase de artículo	29W

Descripción**Suministro:****Suministro completo con disco de obturación y juego de modificación para la forma AD.****Nota:**

Otros asientos con unión ABS® a petición.

Descripción técnica

Longitud de avance L ₁	20 mm
Longitud de voladizo A	60 mm
ABS® Ø d	40 mm
Adaptador	SK 50
Mango	ABS
Norma asiento	DIN 69871
Forma	ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Asiento ABS

