

Garant**Adaptador, HSK-A 100, ABS® Ø d: 40mm****Datos de pedido**

Número de pedido	238520 40
GTIN	4067263111030
Clase de artículo	29W

Descripción**Ejecución:**

- Asiento equilibrado a Q 6,3 para 10 000 rpm.
- Con alimentación interna de refrigerante.

Norma:**DIN 69893****Nota:**

Otros asientos con unión ABS® a petición.

Descripción técnica

Longitud de voladizo A	80 mm
Longitud de avance L ₁	51 mm
ABS® Ø d	40 mm
Adaptador	HSK-A 100
Mango	ABS
Norma asiento	DIN 69893
Refrigeración interior	sí
Ø exterior d ₁	100 mm

Tipo de producto

Asiento ABS