



Adaptador, HSK-A 63, ABS® Ø d: 50mm



Datos de pedido

Número de pedido	238500 50
GTIN	4067263111016
Clase de artículo	29W

Descripción

Ejecución:

- Asiento equilibrado a Q 6,3 para 10 000 rpm.
- Con alimentación interna de refrigerante.

Norma:

DIN 69893

Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.

Descripción técnica

Longitud de voladizo A	70 mm
Longitud de avance L ₁	44 mm
ABS® Ø d	50 mm
Adaptador	HSK-A 63
Mango	ABS
Norma asiento	DIN 69893
Refrigeración interior	sí
Ø exterior d ₁	63 mm

Hoja de datos

Tipo de producto

Asiento ABS