



Adaptador, HSK-A 100, ABS® Ø d: 80mm



Datos de pedido

Número de pedido	238520 80
GTIN	4067263111061
Clase de artículo	29W

Descripción

Ejecución:

- Asiento equilibrado a Q 6,3 para 10 000 rpm.
- Con alimentación interna de refrigerante.

Norma:

DIN 69893

Nota:

Otros asientos con unión ABS® a petición.

Descripción técnica

Longitud de voladizo A	90 mm
Longitud de avance L ₁	61 mm
ABS® Ø d	80 mm
Adaptador	HSK-A 100
Mango	ABS
Norma asiento	DIN 69893
Refrigeración interior	sí
Ø exterior d ₁	100 mm

Hoja de datos

Tipo de producto

Asiento ABS