

Mahr**Calibre de alturas con gramil digital con salida de datos, Altura de trazado: 980mm****Datos de pedido**

Número de pedido	445000 980
GTIN	4059192066789
Clase de artículo	43B

Descripción**Ejecución:**

Indicador LCD de 12 mm de alto contraste. Pie ergonómico y estable con superficie de apoyo templado y lapeada para un deslizamiento ligero y sin sacudidas. Corredera y riel de acero inoxidable templado. Rueda manual grande para posicionamiento y medición. **Ajuste fino adicional y tornillo de sujeción.**

Suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032, 1 trazador equipado con plaquitas de metal duro n.º 445002.

Partes opcionales:

Soporte para instrumentos de medición de palanca sensitiva y relojes comparadores n.º 445004, cable de datos n.º 498940.

Descripción técnica

Lectura	0,01 mm
Límite de error	0,06 mm
Superficie de pie longitud	220 mm
Lectura	0,0005 pul

Suministro de energía	con pilas
Sección transversal de columna de medición	35×15 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Superficie de pie anchura	120 mm
Cantidad de pilas contenidas	1
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Interfaz Digimatic
Interfaz	Conexión RS232C
Interfaz	Puerto USB
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Calibración	E1
Tipo de producto	Calibre de alturas con gramil digital