



Cerradura de cilindro de precisión bloqueo diferente, Ø de carcasa: 40mm



Datos de pedido

Número de pedido	085851 40
GTIN	4003482061602
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de latón macizo, mecanismo de cierre de precisión inoxidable, cuerpo rígido templado y cromado, bloqueo doble. La serie Magno no se puede suministrar en modelos especiales.

Suministro:

Candado con 2 llaves.

Descripción técnica

con cubierta de agujero de llave	no
Apto para sistemas de cerradura	no
Material de la carcasa	Latón
Cierre	bloqueo igual
Altura del arco interior	23,5 mm
Serie	Magno
Ø de arco	6,5 mm
Tipo de producto	Candado

