

**Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK62, Denominación tipo W29: 18-010****Datos de pedido**

Número de pedido	236780 18-010
GTIN	4047109058613
Clase de artículo	24T

**Descripción****Idóneo para :**

N.º 236630; 236635; 236650; 236685; 236686

**Nota:****Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.**

Tipo: GG(G)

Código ISO plaquita de corte: WOEX 040304

Avance f en acero < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,13 mm/rev,**Descripción técnica**

Denominación	18-010
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,13 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 040304
Clase	BK62
Tipo	GG(G)
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
GG(G)	adecuado	200 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		