

**Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK6440, Denominación tipo W29: 58-000****Datos de pedido**

Número de pedido	236791 58-000
GTIN	4047109226777
Clase de artículo	24T

**Descripción****Idóneo para :**

N.º 236685; 236686

**Nota:****Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.**

Tipo: ST900

Código ISO plaquita de corte: WOEX 120608

Avance f en acero < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/rev,**Descripción técnica**

Denominación	58-000
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 120608
Clase	BK6440
Tipo	ST900
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	220 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	185 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	165 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	150 m/min	P
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	100 m/min	M
húmedo máximo	adecuado		