

**Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK8425, Denominación tipo W29: 10-030****Datos de pedido**

Número de pedido	236930 10-030
GTIN	4047109179288
Clase de artículo	24T

**Descripción****Idóneo para :**

N.º 236630; 236635; 236650

**Nota:****Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.**

¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!

Tipo: ST900

Código ISO plaquita de corte: WOEX 030204

Avance f en acero < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/rev,**Descripción técnica**

Denominación	10-030
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 030204
Clase	BK8425
Tipo	ST900
Material de corte	MD

Tipo de producto

Plaquita de corte para taladrado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		