


**DC. T 11T302, Clase: CA6525**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260385 CA6525
GTIN	4960664589241
Clase de artículo	25E

**Descripción**

DC. T 11T302 CA6525 Clase: CA6525  
 Rompevirutas: MQ  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,5 - 1,5 mm  
 Avance f: 0,05 - 0,25 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 140 m/min

**Descripción técnica**

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 140 m/min
Radio angular	0,2 mm
Rompevirutas	MQ
Profundidad de corte $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,

Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado