

## Soporte base Vario plus Eco, derecha, Tipo de montaje con pala: HSK63



### Datos de pedido

Número de pedido	274530 HSK63
GTIN	4067263112402
Clase de artículo	21U

### Descripción

Ejecución:

Estabilidad optimizada del sistema gracias a la sujeción de múltiples tornillos y fijación precisa.

Idóneo para:

Soporte para plaquitas Vario plus Eco.

Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

### Descripción técnica

Asiento de mango tipo	HSK63
Longitud de voladizo medida A	105 mm
$L_2$	35 mm
$h_2$	23 mm
$f_1$	7 mm
$h_1$	19 mm
Tornillo de apriete	279815 24
$L_1$	79 mm
Tornillos de montaje	279815 9
Pinza para bornes	279928 7

f <sub>2</sub>	15 mm
Refrigeración interior	sí
h <sub>3</sub>	54 mm
Serie	Vario Plus Eco
Tipo de boca	derecha
Tipo de producto	Soporte base

---

### Accesorios

Tornillo ajuste, Tipo: 24	279815 24
Tornillo ajuste, Tipo: 9	279815 9
Pinza para bornes, Tipo: 7	279928 7