

Garant**Soporte para plaquitas Y Vario plus Eco, izquierda, Ancho de tronzado w: 3mm****Datos de pedido**

Número de pedido	274541 3
GTIN	4067263112457
Clase de artículo	21U

Descripción**Ejecución:**

Para separar ejes con un diámetro máximo de 90 mm.

Idóneo para:

Soporte Vario plus Eco n.º 274531; 274501; 274502.

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el suministro de los soportes de apriete).

Descripción técnica

Profundidad máxima de corte $t_{\text{máx.}}$	45 mm
Posibilidad de tronzado axial	no
Tornillo de amarre	279815 9
Serie	Vario Plus Eco
Ancho de tronzado w	3 mm
Plaquita de corte adecuada	273656 – 273749

Longitud total L	90,8 mm
Y1	2 mm
Y	28 mm
X	47 mm
X1	9 mm
Tipo de boca	izquierda
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

Accesorios

Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
------------------------	----------