

Eslinga redonda, amarilla, 3000 kg, Longitud útil: 1 m**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 086260 1 |
| GTIN | 2050001735829 |
| Clase de artículo | 08Z |

Descripción**Ejecución:**

Eslingas extremadamente resistentes (EN 1492-2) con recubrimiento simple sin costuras y resistente a la fricción.

Aplicación:

Para la elevación y el desplazamiento de componentes.

Nota:

Solo se puede suministrar hasta las siguientes cargas de elevación: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).

Descripción técnica

| | |
|---|-----------------|
| Longitud útil | 1 m |
| Longitud de perímetro | 2 m |
| Anchura de la eslinga | 54 mm |
| Capacidad de carga sencillamente directo WLL | 3000 kg |
| Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL | 2400 kg |
| Capacidad de carga doble WLL hasta 7° | 6000 kg |
| Capacidad de carga doble WLL 7° – 45° | 4200 kg |
| Capacidad de carga doble WLL 45° – 60° | 3000 kg |
| Tipo de producto | Eslinga redonda |

