



Pistola neumática de seguridad con tubo de montaje fijo „StarTip“, Longitud del tubo de soplado: 90



Datos de pedido

Número de pedido	080269 90
GTIN	7391390522214
Clase de artículo	08A

Descripción

Ejecución:

Pistolas neumáticas con caudal de aire regulable sin escalonamiento, peso reducido, opciones de suspensión flexibles y manejo sencillo.

Pistola de soplado de seguridad (serie 209) con boquilla silenciosa y ergonomía mejorada gracias a la empuñadura blanda del mango y del gatillo.

Suministro:

Incluye boquilla insertable de acero n.º 080290 tam. 1/4.

Nota:

La serie CEJN 320 corresponde al estándar europeo 7.6 (Ø nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.

Descripción técnica

Valor del flujo	208 l/min
Tipo de producto	Pistola

