



## Calibres de profundidad de ranura digitales IP 67, i-wi, Capacidad de medición: 100mm



### Datos de pedido

Número de pedido	418759 100
GTIN	4059192057312
Clase de artículo	43A

### Descripción

#### Ejecución:

Para medición de escotaduras, ranuras, holguras, rebajes, etc. El sistema de medición de referencia guarda y conserva la posición cero establecida, incluso después de volver a encenderse. La función de bloqueo evita errores de medición por pulsación involuntaria de las teclas.

Indicador LCD muy grande con cifras de 11 mm de altura. Interfaz de datos i-wi inalámbrica, integrada.

#### Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

#### Suministro:

1 pila n.º 081560 tam. CR2032. Incluye 3 insertos medición (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm y radio 6 mm).

#### Partes opcionales:

Cable de datos n.º 498940.

Radioreceptor i-wi n.º 498912. Inserto de medición en forma de plato n.º 418660 tam. 0,5, palpador especial n.º 434900 – 4915 con rosca M 2,5.

### Descripción técnica

Lectura conmutable	0,0005 pul
Cantidad de pilas contenidas	1
Ø barras de medición	4 mm
Lectura conmutable	0,01 mm

## Hoja de datos

Lectura conmutable	mm / pulgadas
Suministro de energía	con pilas
Capacidad de medición	0 - 100 mm
Sección transversal regleta graduada	16 × 3 mm
Clase de protección IP	IP 67
Aplicación de radio	Software del fabricante
Calibración	A1
Desviación de medición E MPE	± 0,03 mm
Longitud de puente	85 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081560 CR2032
Norma	ISO 13385
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Puerto USB
Interfaz	Interfaz USB
Interfaz	Sistema inalámbrico i-wi MAHR
Seguridad del valor de medición	Sistam MAHR Reference-Lock
Técnica de medición	digital
Material	Acero fino, INOX
Embalaje	Estuche
Tipo de producto	Calibre de profundidad para ranuras

### Servicios

CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021000 200
Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 200 mm	021010 200

### Accesorios

Punta de rubí Tipo 2	434915 2
----------------------	----------

Punta de acero Tipo 2	434900 2
Radorreceptor para Mahr-i-wi Tipo STICK	498914 STICK
Receptor múltiple / interfaz de teclado USB Tipo	498975
Punta de metal duro Tipo 2	434910 2
Radorreceptor para Mahr-i-wi Tipo STICK	498912 STICK
Inserto de medición en forma de plato Grosor del disco 1 mm	418660 1
Pila redonda / pila especial Tipo de pila CR2032	081560 CR2032
Inserto de medición en forma de plato Grosor del disco 0,5 mm	418660 0,5