



Lijadora recta neumática, Tipo: SPM60R



Datos de pedido

Número de pedido	079440 SPM60R
GTIN	2050002005471
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

ATA - Lijadora recta de aire comprimido **con pinza portapieza de 3 mm** para trabajos finos de fresado, rectificado y grabado. **Filtro previo integrado.** Lijadora recta de 85 W con gran comodidad de uso y una velocidad máxima de 60 000 rpm.

- **Diseño delgado para trabajar en espacios reducidos.**
- **Protección de pinza extraíble.**

Descripción técnica

Demanda de aire máxima	230 l/min
Velocidad de giro máxima	60000 min ⁻¹
Peso	0,17 kg
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Longitud	140 mm
Rosca de conexión	BSP
Nivel sonoro de funcionamiento	68 dB(A)
Potencia generada	85 W
Ø de pinza portapieza	3 mm
Suministro de energía	Operado por aire comprimido
Tipo de producto	Lijadora recta

