



Lijadora recta neumática, Tipo: SPT100R



Datos de pedido

Número de pedido	079440 SPT100R
GTIN	5390145244663
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

ATA - Lijadora recta de aire comprimido **con pinza portapieza de 3 mm** para trabajos finos de fresado, rectificado y grabado. **Filtro previo integrado.** Lijadora recta de 63 W con diseño único del motor sin piezas sometidas al desgaste en el motor con una larga vida útil y una velocidad máxima de 100 000 rpm.

Aplicación:

Utilizar únicamente aire comprimido libre de aceite. ¡No lubricar!

Descripción técnica

Peso	0,15 kg
Velocidad de giro máxima	100000 min ⁻¹
Ø de pinza portapieza	3 mm
Longitud	135 mm
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Demanda de aire máxima	170 l/min
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Nivel sonoro de funcionamiento	70 dB(A)
Rosca de conexión	BSP
Potencia generada	63 W
Tipo de producto	Lijadora recta

