



## Lijadora recta neumática, Tipo: SPT80R



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 079440 SPT80R |
| GTIN              | 5390145244601 |
| Clase de artículo | 03R           |

### Descripción

#### Ejecución:

ATA - Lijadora recta de aire comprimido **con pinza portapieza de 3 mm** para trabajos finos de fresado, rectificado y grabado. **Filtro previo integrado.** Lijadora recta de 63 W con diseño único del motor sin piezas sometidas al desgaste en el motor con una larga vida útil y una velocidad máxima de 800 000 rpm.

#### Aplicación:

**Utilizar únicamente aire comprimido libre de aceite. ¡No lubricar!**

### Descripción técnica

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Rosca de conexión              | BSP                     |
| Demanda de aire máxima         | 170 l/min               |
| Ø de pinza portapieza          | 3 mm                    |
| Conexión aire comprimido       | 1/4 pul                 |
| Vibraciones máximas según EN   | < 2,5 m/s <sup>2</sup>  |
| Potencia generada              | 63 W                    |
| Peso                           | 0,15 kg                 |
| Velocidad de giro máxima       | 80000 min <sup>-1</sup> |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 68 dB(A)                |
| Longitud                       | 135 mm                  |
| Tipo de producto               | Lijadora recta          |

