



Lijadora recta neumática, Tipo: S25



Datos de pedido

Número de pedido	079442 S25
GTIN	5390145244687
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Lijadora recta de aire comprimido ATA **con pinzas de sujeción de 6 mm**. Lijadora recta ergonómica para aplicaciones de trabajo ligero a medio con operación con una sola mano.

- **Palanca de empuje y tracción para un uso continuo.**
- **Excelente relación peso/rendimiento.**

Descripción técnica

Potencia generada	190 W
Longitud	164 mm
Rosca de conexión	BSP
Peso	0,46 kg
Demanda de aire máxima	450 l/min
Ø de pinza portapieza	6 mm
Velocidad de giro máxima	25000 min ⁻¹
Vibraciones máximas según EN	3,14 m/s ²
Nivel sonoro de funcionamiento	68 dB(A)
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Tipo de producto	Lijadora recta

