



Lijadora recta neumática, Tipo: SDM26LR



Datos de pedido

Número de pedido	079442 SDM26LR
GTIN	5390145244700
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Lijadora recta de aire comprimido ATA **con pinzas de sujeción de 6 mm**. Lijadora recta para aplicaciones de trabajo ligero a medio con alta comodidad de uso y operación con una sola mano.

- **Regulación de velocidad.**
- **Excelente relación peso/rendimiento.**

Descripción técnica

Longitud	154 mm
Ø de pinza portapieza	6 mm
Potencia generada	300 W
Rosca de conexión	BSP
Demanda de aire máxima	570 l/min
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Velocidad de giro máxima	25000 min ⁻¹
Vibraciones máximas según EN	3,14 m/s ²
Nivel sonoro de funcionamiento	72 dB(A)
Peso	0,52 kg

Tipo de producto

Lijadora recta