



Lijadora recta neumática, Tipo: SMX16LR



Datos de pedido

Número de pedido	079442 SMX16LR
GTIN	5390145244830
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Lijadora recta de aire comprimido ATA **con pinzas de sujeción de 6 mm**. Lijadora recta extendida y ergonómica con manejo a dos manos.

- **Regulación de velocidad.**
- **Arranque suave.**

Descripción técnica

Demanda de aire máxima	620 l/min
Nivel sonoro de funcionamiento	75 dB(A)
Velocidad de giro máxima	16000 min ⁻¹
Potencia generada	820 W
Rosca de conexión	BSP
Peso	1,3 kg
Vibraciones máximas según EN	3,19 m/s ²
Longitud	345 mm
Ø de pinza portapieza	6 mm
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Tipo de producto	Lijadora recta

