



Lijadora recta neumática, Tipo: SM25LR



Datos de pedido

Número de pedido	079442 SM25LR
GTIN	5390145244724
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Lijadora recta de aire comprimido ATA **con pinzas de sujeción de 6 mm**. Potente lijadora recta para las aplicaciones más pesadas con gran comodidad de uso.

- **Regulación de velocidad.**
- **Arranque suave.**

Descripción técnica

Peso	0,75 kg
Longitud	213 mm
Rosca de conexión	BSP
Vibraciones máximas según EN	3,21 m/s ²
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Velocidad de giro máxima	25000 min ⁻¹
Demanda de aire máxima	620 l/min
Potencia generada	820 W
Ø de pinza portapieza	6 mm
Nivel sonoro de funcionamiento	72 dB(A)
Tipo de producto	Lijadora recta

