



Lijadora recta neumática, Tipo: SMD25LR



Datos de pedido

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 079442 SMD25LR |
| GTIN | 5390145244847 |
| Clase de artículo | 03R |

Descripción

Ejecución:

Lijadora recta de aire comprimido ATA **con pinzas de sujeción de 6 mm**. Lijadora recta ergonómica con sistema único de amortiguación de vibraciones.

- **Arranque suave.**

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Rosca de conexión | BSP |
| Longitud | 208 mm |
| Vibraciones máximas según EN | 2,27 m/s ² |
| Ø de pinza portapieza | 6 mm |
| Demanda de aire máxima | 620 l/min |
| Nivel sonoro de funcionamiento | 77 dB(A) |
| Potencia generada | 820 W |
| Peso | 0,8 kg |
| Conexión aire comprimido | 1/4 pul |
| Velocidad de giro máxima | 25000 min ⁻¹ |
| Tipo de producto | Lijadora recta |

