



Lijadora angular neumática pequeña, Tipo: RAM20LR



Datos de pedido

Número de pedido	079316 RAM20LR
GTIN	5390145244502
Clase de artículo	03R

Descripción

Ejecución:

Lijadora angular compacta con diseño ergonómico y cabezal estrecho para facilitar el acceso en espacios reducidos. Lijadora angular compacta con diseño ergonómico y cabezal estrecho para facilitar el acceso en espacios reducidos. Para discos de lijado pequeños Roloc® Ø 50/75 mm.

Descripción técnica

Demanda de aire máxima	1207 l/min
Conexión aire comprimido	1/4 pul
Vibraciones máximas según EN	2,58 m/s ²
Ø máximo de muela	75 mm
Velocidad de giro máxima	20000 min ⁻¹
Peso	0,6 kg
Nivel sonoro de funcionamiento	74 dB(A)
Potencia generada	300 W
Rosca de conexión	BSP
Tamaño de tubo recomendado (Ø interior)	8 mm

Tipo de producto

Lijadora angular