

**HOLEX****Pinza sujeción por compresión redonda, DIN 6343, 173 E, Ø de sujeción: 7mm****Datos de pedido**

Número de pedido	329560 7
GTIN	4067263110767
Clase de artículo	32Z

**Descripción****Ejecución:**

Pinzas portapiezas, **perfil redondo creciente en intervalos de 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

**Norma:****DIN 6343****Precisión:**

**Tolerancias de concentración:** D = 1 hasta 10 mm = 0,02 mm D = 10 hasta 30 mm = 0,03 mm D = 30 hasta 60 mm = 0,04 mm

**Nota:**

¡Otros diámetros y formas (p. ej., cuadrado o hexágono) a petición!

Perfil Ø 1,0 – 8,0 mm liso. A partir de Ø 8,5 mm con ranuras transversales.

**Descripción técnica**

A	50 mm
Longitud total L	94 mm
F	48 mm
Ángulo α	15 grados
K	60 mm
Tipo	173 E

Tipo de producto

Pinza portapieza