

**HOLEX****Pinza sujeción por compresión redonda, DIN 6343, 185 E, Ø de sujeción: 12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	329565 12
GTIN	4067263115601
Clase de artículo	32Z

**Descripción****Ejecución:**

Pinzas portapiezas, **perfil redondo creciente en intervalos de 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

**Norma:****DIN 6343****Precisión:**

**Tolerancias de concentricidad:** D = 1 hasta 10 mm = 0,02 mm D = 10 hasta 30 mm = 0,03 mm D = 30 hasta 60 mm = 0,04 mm

**Nota:**

¡Otros diámetros y formas (p. ej., cuadrado o hexágono) **a petición!**

Perfil Ø 4,0 – 8,0 mm liso. A partir de Ø 9,0 mm con ranuras transversales.

**Descripción técnica**

A	73 mm
K	84 mm
F	66 mm
Longitud total L	110 mm

Ángulo $\alpha$	20 grados
Tipo	185 E
Tipo de producto	Pinza portapieza