



## Soporte de apriete para torneado KOMET UniTurn® para uso vertical (sin barra de mandrinar) D = 8 mm, Ø Dg6: 20mm



### Datos de pedido

Número de pedido	270536 20
GTIN	2050002078437
Clase de artículo	24U

### Descripción

**Ejecución:**

Selección opcional de 4 tipos de alimentación interna de refrigerante diferentes. Ajuste sencillo con solo dos tornillos prisioneros.

**Ventaja:**

Soporte de apriete para uso rotativo a petición.

**Aplicación:**

Especialmente en el caso de alcances largos para reducir las vibraciones.

### Descripción técnica

L <sub>1</sub>	90 mm
Tuerca de unión	279715 3
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Soporte para plaquitas

### Accesorios

Tuerca de unión Tipo 3	279715 3
------------------------	----------