


Inserto copiador a la derecha simturn AX, L2 = 10 mm, Ø Dmin: 3mm

Datos de pedido

Número de pedido	270651 3
GTIN	2050002078499
Clase de artículo	24U

Descripción
Ejecución:

Versión similar (nueva sujeción), número de artículo anterior n.º 240110 – 240135.

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)

Idóneo para:

Soporte de apriete n.º 270531 – 270536 y 270539 – 270544.

Descripción técnica

Profundidad de tronzado máxima $p_{m\acute{a}x.}$	0,7 mm
Ø D	5 mm
f	1,25 mm
a	2,7 mm
Radio R	0,1 mm
Profundidad de corte máxima $a_{p\ m\acute{a}x.}$	0,2 mm
Atributo del nombre de producto	L ₂ = 10 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		

Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	40 m/min	S
GG(G)	adecuado	110 m/min	K
CuZn	adecuado	210 m/min	N
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		