

**SIMTEK****Inserto de roscado de perfil total 60° interior, a la derecha, simturn AX, L2 = 15,2 mm, Tipo: 6/M8**

## Datos de pedido

Número de pedido	270665 6/M8
GTIN	2050002079274
Clase de artículo	24U

## Descripción

**Ejecución:**

Recubrimiento: X800 (sucesor del recubrimiento GN39)

Versión similar (nueva abrazadera), número de artículo anterior n.º 240200.

**Aplicación:**

Para la producción de roscas interiores ISO métricas.

**Idóneo para:**

Soporte de apriete n.º 270531 – 270533 y 270539 – 270541.

## Descripción técnica

S	0,7
f	2,95 mm
t	0,812 mm
Ø D	6 mm
Altura de paso	1,25 mm
para perforaciones a partir de Ø D <sub>min.</sub>	6,2 mm
Atributo del nombre de producto	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

## Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado con restricciones		
Aluminio > 10 % Si	adecuado con restricciones		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
GG(G)	adecuado		
CuZn	adecuado		
continuo	adecuado		
irregular	adecuado con restricciones		
húmedo máximo	adecuado		