

**HOLEX****Pinza sujeción por compresión redonda, DIN 6343, 185 E, Ø de sujeción: 43mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 329565 43     |
| GTIN              | 4067263115915 |
| Clase de artículo | 32Z           |

**Descripción****Ejecución:**

Pinzas portapiezas, **perfil redondo creciente en intervalos de 1 mm. En el pedido, indicar el Ø de sujeción deseado.**

**Norma:****DIN 6343****Precisión:**

**Tolerancias de concentricidad:** D = 1 hasta 10 mm = 0,02 mm D = 10 hasta 30 mm = 0,03 mm D = 30 hasta 60 mm = 0,04 mm

**Nota:**

¡Otros diámetros y formas (p. ej., cuadrado o hexágono) **a petición!**

Perfil Ø 4,0 – 8,0 mm liso. A partir de Ø 9,0 mm con ranuras transversales.

**Descripción técnica**

|                  |        |
|------------------|--------|
| Longitud total L | 110 mm |
| K                | 84 mm  |
| F                | 66 mm  |
| A                | 73 mm  |

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Ángulo $\alpha$  | 20 grados        |
| Tipo             | 185 E            |
| Tipo de producto | Pinza portapieza |