

**Garant****DC. T 11T302, Clase: HB7310**

### Datos de pedido

Número de pedido	260458 HB7310
GTIN	4045197669568
Clase de artículo	21G

### Descripción

DC. T 11T302 HB7310 Clase: HB7310  
Rompevirutas: AM  
Tolerancia: G  
Profundidad de corte  $a_p$ : 0,1 - 4 mm  
Avance  $f$ : 0,05 - 0,5 mm/rev,  
Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 350 - 600 m/min

### Descripción técnica

Avance $f$	0,05 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	350 - 600 m/min
Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 4 mm
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Radio angular	0,2 mm

Aplicación principal	N
Clase	HB7310
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCGT 11T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado