

**Garant**

**Destornillador para electricistas para Pozidriv, con mango Haptoprene de 2 componentes Varilla SLIM, completamente aislada, Tamaño de ranura en cruz: 1**

**Datos de pedido**

Número de pedido	668912 1
GTIN	4067263113355
Clase de artículo	61F

**Descripción****Ejecución:**

Mango y varilla **completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.

**Mango rígido** de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio.

Con **varilla SLIM** = varilla y diámetro de aislamiento reducidos para elementos de tornillo y muelles bajos (**Ø aislamiento = Ø varilla**).

**Aplicación:**

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

**Descripción técnica**

Longitud de cuchilla cortante	80 mm
Longitud total	180 mm
Para Ø de tornillos	2,1–3 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida	Destornilladores Pozidriv

Tipo de producto

Destornilladores