

Garant

Destornillador para electricistas para Phillips, con mango Haptoprene de 2 componentes Varilla SLIM, completamente aislada, Tamaño de ranura en cruz: 2



Datos de pedido

Número de pedido	668902 2
GTIN	4067263113324
Clase de artículo	61F

Descripción

Ejecución:

Mango y varilla **completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión.

Mango rígido de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio.

Con **varilla SLIM** = varilla y diámetro de aislamiento reducidos para elementos de tornillo y muelles bajos (**Ø aislamiento = Ø varilla**).

Aplicación:

Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Descripción técnica

Longitud de cuchilla cortante	100 mm
Longitud total	205 mm
Para Ø de tornillos	3,1–5,2 mm
Norma	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Perfil de salida	Destornillador ranura

Tipo de producto

Destornilladores