

**Garant****Llave de vaso con mango Haptoprene de 2 componentes completamente aisladas, Ancho de llave: 8mm****Datos de pedido**

Número de pedido	622492 8
GTIN	4067263116417
Clase de artículo	61C

**Descripción****Ejecución:**

Mango y varilla **completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201**. Todos los destornilladores están verificados individualmente al baño maría en cuanto a ruptura de tensión. **Uso:** Para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

**Mango rígido** de forma ergonómica con superficie de **Haptoprene** de agarre firme y núcleo de plástico resistente a los golpes. Gracias a la estructura superficial especial, se pueden transmitir pares de apriete elevados incluso con manos húmedas y aceitosas. **Varilla** de acero al cromo vanadio.

**Descripción técnica**

Longitud total	236 mm
Longitud de cuchilla cortante	125 mm
Perfil de salida	Llave de vaso de 6 caras