

HEDI

Lámparas para máquinas / puestos de trabajo, Tipo: 50B



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 081300 50B |
| GTIN | 4003644014149 |
| Clase de artículo | 08B |

Descripción

Ejecución:

Lámparas de alta calidad y de uso universal para la conexión a 250 V / 50 Hz con interruptor de conexión / desconexión, cable de conexión de goma de 3 m.

Brazo flexible articulado de metal con revestimiento, robusto y largo, para el movimiento libre de la cabeza de la lámpara junto con una alta estabilidad de posicionamiento. **Foco halógeno amplio** con reflector, de 20 ó 50 W.

Norma:

Lámparas de alta calidad y de uso universal para la conexión a 250 V / 50 Hz con interruptor de conexión / desconexión, cable de conexión de goma de 3 m.

· **Brazo flexible articulado de metal con revestimiento, resistente, largo.**

Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

Suministro:

Incluye bombilla, con **potente imán de sujeción, sargento de tornillo 50 mm y tornillos de fijación** para la fijación en la máquina, en la mesa, en pared o en el techo.

Clase de protección IP: IP 20

Rendimiento lumínico: 50 W

Corriente de alumbrado: 420 lm

Longitud cable de conexión: 3 m

Descripción técnica

| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Suministro de energía | alimentado en la red |
| Color luz | 3.000 K |
| Corriente de alumbrado | 420 lm |
| Longitud cable de conexión | 3 m |
| Bombilla | Halógeno |
| Clase de protección IP | IP 20 |
| Bombilla intercambiable | sí |
| Rendimiento lumínico | 50 W |
| Tipo de producto | Luminaria para puesto de trabajo |

Accesorios

| | |
|---|------------|
| Lámpara de repuesto, 50 vatios adecuado para tipo 50B | 081312 50B |
|---|------------|