

**CNMG 120404, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	250210 CA125P
GTIN	4960664024209
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Rompevirutas	PMG
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Aplicación principal	P
Clase	CA125P
Número de cambios/cortes	4
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado