



CNMG 120404 Wiper, Clase: CA125P

Datos de pedido

Número de pedido	250103 CA125P
GTIN	4960664014583
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Rompevirutas	WP
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	CA125P
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte a_p	0,3 - 1,2 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Avance f	0,06 - 0,42 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 320 m/min

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado