

**CNMG 120412, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	250372 CA125P
GTIN	4960664013890
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Rompevirutas	PH
Radio angular	1,2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_p$	1 - 10 mm
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	140 - 300 m/min
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Material de corte	HM
Clase	CA125P
Avance $f$	0,28 - 0,88 mm/rev,

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado