



CNMM 120412, Clase: CA125P

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 250492 CA125P |
| GTIN | 4960664013999 |
| Clase de artículo | 25E |

Descripción técnica

| | |
|---|--------------------------|
| Radio angular | 1,2 mm |
| Número de cambios/cortes | 4 |
| Aplicación principal | P |
| Material de corte | HM |
| Condición de corte | ligeramente interrumpido |
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 140 - 300 m/min |
| Profundidad de corte a_p | 1 - 11 mm |
| Rompevirutas | PX |
| Asignación fino/desbaste | Acabado |
| Código ISO plaquita de corte | CNMM 120412 |
| Clase | CA125P |
| Avance f | 0,25 - 0,9 mm/rev, |

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado