


**WNMG 080404 Wiper, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	252013 CA125P
GTIN	4960664017140
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Código ISO plaquita de corte	WNMG 080404
Profundidad de corte $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Clase	CA125P
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,06 - 0,42 mm/rev,
Rompevirutas	WP
Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	6
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	150 - 320 m/min

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado