

**CCMT 120404, Clase: CA125P****Datos de pedido**

Número de pedido	260202 CA125P
GTIN	4960664017614
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 260 m/min
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Tolerancia	M
Rompevirutas	GK
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Clase	CA125P
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404

Condición de corte	ligeramente interrumpido
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado